

Garant

Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 32/5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215962 32/5
GTIN	4045197940001
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per un massimo volume di truciolatura per unità di tempo, grazie all'ottima stabilità degli inserti in direzione della forza di asportazione del truciolo.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	30 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	5
Profondità di taglio massima a _{p max}	8 mm
Inserto adatto	LO.U0904..
Lunghezza complessiva L _{compl.}	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm

Sede filettata M	M16
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP