

Garant**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 16/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215956 16/2
GTIN	4045197939906
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per un massimo volume di truciolatura per unità di tempo, grazie all'ottima stabilità degli inserti in direzione della forza di asportazione del truciolo.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8 IP**.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	8 mm
Ø Tagliente D_c	16 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Numero taglienti Z	2
Insero adatto	LO.U0904..
Ø Codolo $D_s\ h_6$	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	90 mm
Set di viti per inserti	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP