

Garant
Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Classe articolo	210

Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	112 mm
Inserto adatto	LO.U0904..
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Sporgenza totale L_1	54 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	39 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Numero di inserti	10
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP