

Garant
Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 32/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Classe articolo	210

Descrizione tecnica

Inserto adatto	LO.U0904..
Ø Codolo D _s h6	32 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	47 mm
Sporgenza totale L ₁	69 mm
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	3
Lunghezza complessiva L _{compl.}	131 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Numero di inserti	18
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP