

**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216625 11
GTIN	4045197940179
Classe articolo	220

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	80 mm
$\varnothing$ D	11 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$ h6	12 mm
$\varnothing$ Smussatura massima $D_{\text{max}}$	20 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	SP..060304
Set di viti per inserti	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Sporgenza totale $L_1$	32 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3  
Impronta Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm

211750 1,2