

**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216625 16
GTIN	4045197940193
Classe articolo	220

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	100 mm
Numero taglienti Z	2
Insero adatto	SP..09T308
Sporgenza totale L_1	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
\varnothing Smussatura massima D_{max}	28,8 mm
\varnothing Codolo D_s h6	16 mm
Set di viti per inserti	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0