

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Raggio: 1 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251399 1
GTIN	4045197940346
Classe articolo	29W

Descrizione
Per :

Portautensili PSSN. Ad esempio portainseriti n. art. 251102; 251103; 251112; 251113.

Nota:

Per l'impiego di inserti con raggio ≥ 3 mm è necessario modificare la sede degli inserti.

Tipo: HUX25

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 120 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 30 - 80 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	30 - 80 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 120 m/min
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM

Usò secondario	M
Tipo	HUX25
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Codice ISO Inserto	SNMX 120408
Attributo del nome del prodotto	HUX25