

**Transpallet, Lunghezza forcella: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919910 800
GTIN	4017976021188
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio e forche antitorsione.

Timone in robusto tubo d'acciaio. Rulli Single in nylon di Ø 80×93 mm.

Verniciatura:

Giallo **termoverniciato**.

Descrizione tecnica

Peso	66 kg
Ø Rulli a forcella	80×93 mm
Bilancia	no
Materiale ruote piroettanti	Gomma piena elastica
Portata	2500 kg
Materiale rulli a forcella	Nylon Single (non lascia traccia)
Larghezza forcella	160 mm
Larghezza	540 mm

Lunghezza forcella	800 mm
Lunghezza	1190 mm
Campo sollevamento	85 - 200 mm
Ø Ruote piroettanti	200×50 mm
Colore	giallo
Tipo di prodotto	Transpallet