



Sbavatore ROTO-DRIVE con testa di sbavatura di Ø 10,4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	838605
GTIN	7290005395451
Classe articolo	83G

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con testa di sbavatura ruotabile e intercambiabile. Impiego facile grazie al sistema a manovella.

Uso:

Per eseguire la sbavatura, la smussatura o la rifinitura agevole e pulita di fori, diametri esterni, filettature e cave.

Lunghezza complessiva: 155 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	155 mm
Tipo di prodotto	Sbavatore

Accessori

Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 3,2 mm	838610 3,2
Lama di pulizia per filettature interne HSS	838710
Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 20 mm	838610 20
Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 10,4 mm	838610 10,4

Testa di sbavatura esterna in HSS per Ø 4–18 mm	838660
Testa di sbavatura per fori 90°, con stelo HSS con rivestimento TiN Ø Testa di sbavatura 10,4 mm	838611 10,4
Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 6,3 mm	838610 6,3
Lama per sbavatura per o-ring HSS	838760