



Sbavatori per interni ed esterni di fori, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	839650 3
GTIN	7290003236664
Classe articolo	83G

Descrizione

Esecuzione:

Con il perno di pressione sull'estremità dello stelo si può regolare in modo **verticale** la lama di sbavatura per inserirla nel foro. Per la sbavatura è sufficiente ruotare di 180° in **entrambe le direzioni la lama**. La lama è intercambiabile. Il giraviti a esagono interno per la sostituzione della lama è contenuto nel gambo.

Uso:

Ideale per la sbavatura interna e esterna di fori in punti di difficile accesso.

Per fori di Ø: 10 - 22 mm

Per la massima profondità del foro t: 52 mm

Descrizione tecnica

Per fori di Ø	10 - 22 mm
Per la massima profondità del foro t	52 mm
Tipo di prodotto	Sbavatore

Accessori

Lama di ricambio con vite Modello 3	839660 3
Lama di ricambio con vite Modello 3HM	839660 3HM