



Cassone ribaltabile per trucioli RAL 5007 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 250l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919920 250
GTIN	4017976147017
Classe articolo	96D

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino o e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Descrizione tecnica

Distanza sedi forche B	203 mm
Ø Ruota	200 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Altezza	780 mm
Lunghezza	1359 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Lunghezza cassone	1200 mm
Saldata a tenuta di olio	sì
Altezza cassone	413 mm
Volume delle vasche	250 l
Peso	70 kg
Larghezza cassone	652 mm
Paranco a fune	no
Con sedi per forche	sì
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Protezione contro il ribaltamento	sì
Altezza dei punti di carico con ruote	780 mm
Meccanismo ribaltabile	manuale
Larghezza	713 mm
Sedi forche Dim. A	194 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Portata	750 kg
Sedi forche Dim. D	72 mm
Sedi forche Dim. C	603 mm
Numero ruote	4
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	TPE
Colore	blu brillante RAL 5007
Norma	EN 1757-3

Tipo di prodotto

Cassoni ribaltabili