

fetra[®]
...
...**Cassone ribaltabile per trucioli RAL 5007 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 450l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919920 450
GTIN	4017976147024
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino o e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Descrizione tecnica

Distanza sedi forche B	203 mm
Lunghezza	1374 mm
Sedi forche Dim. D	72 mm
Portata	750 kg
Sedi forche Dim. C	603 mm
Larghezza cassone	669 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Altezza dei punti di carico con ruote	733 mm
Materiale ruota	TPE
Paranco a fune	no
Volume delle vasche	450 l
Altezza	1072 mm
Altezza cassone	708 mm
Larghezza	730 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Saldata a tenuta di olio	sì
Protezione contro il ribaltamento	sì
Numero ruote	4
Sedi forche Dim. A	194 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Con sedi per forche	sì
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Peso	83 kg
Lunghezza cassone	1214 mm
Ø Ruota	200 mm
Meccanismo ribaltabile	manuale
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Colore	blu brillante RAL 5007

Norma	EN 1757-3
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili