

Cassone ribaltabile altezza d'ingombro ridotta, verniciato, Volume del cassone: 1000l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919955 1000
GTIN	2050001937469
Classe articolo	94B

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore ribaltabile **per materiali solidi** con **altezza d'ingombro ridotta** e angolo di ribaltamento vantaggioso. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante paranco a fune.

La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e un telaio di base robusto con tasche d'inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e rovesciamento involontari.

Dimensioni interne delle tasche d'inforcamento AxD = 200x60 mm.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Descrizione tecnica

Lunghezza	1640 mm
Portata	1500 kg
Altezza	780 mm

Campo d'impiego	per materiali solidi
Distanza sedi forche B	495 mm
Larghezza	1280 mm
Peso	184 kg
Volume delle vasche	1000 l
Altezza dei punti di carico	565 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli,
poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450