



Utensile portagodroni a formare sinistro, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290019 12
GTIN	4030741660696
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

- **La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.**
- **Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.**

Descrizione tecnica

Codolo altezza	12 mm
Per \varnothing godrone d_1	15 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	4 mm
Spina di scorrimento	299910 6
Per larghezza godrone b	4 mm
Codolo larghezza	12 mm
Campo di impiego	0 - 15 mm
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR

Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni