

fetra[®]
...
...**Cassone ribaltabile per trucioli RAL 5007 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 600l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919920 600
GTIN	4017976147031
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino o e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Descrizione tecnica

Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Larghezza	855 mm
Altezza cassone	735 mm
Numero ruote	4
Materiale ruota	TPE
Lunghezza	1458 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Meccanismo ribaltabile	manuale
Lunghezza cassone	1321 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	843 mm
Portata	750 kg
Altezza	1099 mm
Paranco a fune	no
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Saldata a tenuta di olio	sì
Distanza sedi forche B	327 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Peso	95 kg
Larghezza cassone	794 mm
Protezione contro il ribaltamento	sì
Ø Ruota	200 mm
Sedi forche Dim. D	72 mm
Sedi forche Dim. C	727 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sedi forche Dim. A	194 mm
Volume delle vasche	600 l
Con sedi per forche	sì
Colore	blu brillante RAL 5007

Norma	EN 1757-3
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili