

## Carrello cassone per trucioli con inserto in lamiera forata, Volume del cassone: 250l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919935 250
GTIN	2050001936776
Classe articolo	94B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il **contenitore a tenuta di olio e acqua** è adatto per lo **svuotamento a livello del suolo** ed è dotato di un inserto in lamiera forata e un rubinetto di scarico.

Il contenitore è provvisto di tasche d'inforcamento e di dispositivi di sicurezza contro lo scivolamento e il rovesciamento involontari. Incluse 2 ruote in gomma piena e 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio.

#### Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

### Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	1
Numero ruote	3
Sedi forche Dim. D	55 mm
Portata	300 kg
Saldata a tenuta di olio	sì
Con sedi per forche	sì

Dotazione con lamiera forata	Inserto in lamiera forata
Larghezza	820 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	55 mm
Volume delle vasche	250 l
Dimensione interna sedi forche larghezza	170 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Lunghezza	1115 mm
Svuotamento a livello del suolo	sì
Altezza	990 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Peso	77 kg
Distanza sedi forche B	465 mm
Sedi forche Dim. A	170 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	680 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza utile	540 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili