



Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7035 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 250l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919922 250
GTIN	4017976847016
Classe articolo	96D

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	713 mm
Altezza	780 mm
Numero ruote	4
Sedi forche Dim. D	72 mm
Paranco a fune	no
Volume delle vasche	250 l
Altezza cassone	413 mm
Con sedi per forche	sì
Saldata a tenuta di olio	sì
Meccanismo ribaltabile	manuale
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Protezione contro il ribaltamento	sì
Peso	70 kg
Lunghezza	1359 mm
Distanza sedi forche B	203 mm
Materiale ruota	TPE
Sedi forche Dim. A	194 mm
Ø Ruota	200 mm
Sedi forche Dim. C	603 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Portata	750 kg
Altezza dei punti di carico con ruote	780 mm
Larghezza cassone	652 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Lunghezza cassone	1200 mm
Colore	grigio chiaro RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Tipo di prodotto

Cassoni ribaltabili