

Carrello cassone per trucioli con inserto in lamiera forata, Volume del cassone: 400l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919935 400
GTIN	2050001936783
Classe articolo	94B

Descrizione

Esecuzione:

Il **contenitore a tenuta di olio e acqua** è adatto per lo **svuotamento a livello del suolo** ed è dotato di un inserto in lamiera forata e un rubinetto di scarico.

Il contenitore è provvisto di tasche d'inforcamento e di dispositivi di sicurezza contro lo scivolamento e il rovesciamento involontari. Inclusive 2 ruote in gomma piena e 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Descrizione tecnica

Distanza sedi forche B	465 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Saldata a tenuta di olio	sì
Dotazione con lamiera forata	Inserto in lamiera forata
Materiale ruota	Gomma piena

Altezza	1090 mm
Peso	93 kg
Larghezza	900 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	55 mm
Svuotamento a livello del suolo	sì
Altezza dei punti di carico con ruote	740 mm
Lunghezza	1320 mm
Portata	300 kg
Sedi forche Dim. A	170 mm
Numero ruote	3
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	1
Dimensione interna sedi forche larghezza	170 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Con sedi per forche	sì
Volume delle vasche	400 l
Sedi forche Dim. D	55 mm
Larghezza utile	620 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili