

**Inserto KOMET® Unisix®, BK7935, Codice modello W29: 10-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 030204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,08 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	WOEX 030204
Descrizione	10-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK7935
Modello	INOX
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		