




Inserto KOMET® Unisix®, BK7935, Codice modello W29: 24-010



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Classe articolo	24T

Descrizione

Per :

n. art. 236630 / 236635 / 236650 / 236660 / 236685 / 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 05T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,14 mm/gir,

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Descrizione	24-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK7935
Modello	INOX
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		