



Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000, DGB-P, Ø Nominale D: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239822 25
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione

Esecuzione:

Testine alesatrici a dentatura diritta, **completamente rettificate per accoppiamenti H7**. Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione micrometrica per compensare l'usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a $5 \times D$.

Nella geometria **ASG3000** con angolo d'imbocco a 45° e scanalatura supplementare per un'evacuazione dei trucioli predefinita lungo il tagliente. Per **fori ciechi e passanti**.

Nota:

- **Altre misure disponibili su richiesta.**
- **Per portautensili adatto vedi n. art. 239880 – 239940.**
- **I valori indicativi valgono per i fori passanti.**

Descrizione tecnica

Ø Nominale D	25 mm
Avanzamento f in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/gir,
Numero taglienti Z	6
Lunghezza tagliente l_1	6 mm
Lunghezza della testina l	20 mm

Per portautensili n. art. 239880 – 239940	22 – 26,99
Rivestimento	DGB-P
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco e passante
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Insero da taglio per alesatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
GGG	idoneo	180 m/min	K
a umido max.	idoneo		