

**fetra**<sup>®</sup>  
...  
...**Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7035 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 450l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919922 450
GTIN	4017976847023
Classe articolo	96D

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

**Testo didascalie:**

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

## Descrizione tecnica

Lunghezza	1374 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sedi forche Dim. D	72 mm
Larghezza cassone	669 mm
Protezione contro il ribaltamento	sì
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Paranco a fune	no
Peso	83 kg
Distanza sedi forche B	203 mm
Sedi forche Dim. C	603 mm
Meccanismo ribaltabile	manuale
Altezza cassone	708 mm
Sedi forche Dim. A	194 mm
Numero ruote	4
Con sedi per forche	sì
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	733 mm
Materiale ruota	TPE
Ø Ruota	200 mm
Larghezza	730 mm
Altezza	1072 mm
Volume delle vasche	450 l
Saldata a tenuta di olio	sì
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Lunghezza cassone	1214 mm
Portata	750 kg
Colore	grigio chiaro RAL 7035

Norma	EN 1757-3
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili