

## Carrello per fusti, zincato, Modello: FRW-I



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Classe articolo	96U

### Descrizione

**Esecuzione:**

Trasporto facile e sicuro di fusti fino a un  $\varnothing$  di 600 mm. Struttura in lamiera di acciaio. 4 ruote piroettanti in poliammide, una con dispositivo di bloccaggio,  $\varnothing$  100 mm.

**Verniciatura:**

Zincato a fuoco.

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ Interno	600 mm
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	3
Portata	300 kg
Materiale ruote piroettanti	Poliammide
Larghezza	655 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	1
Peso	10 kg
Altezza	165 mm
Materiale	zincato
Profondità	610 mm

Ø Ruota	100 mm
Tipo di prodotto	Carrello per fusti