



Sbavatore ROTO-DRIVE con testa di sbavatura esterna di Ø 4-18



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 838655 |
| GTIN | 7290005395444 |
| Classe articolo | 83G |

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con testa di sbavatura ruotabile e intercambiabile. Impiego facile grazie al sistema a manovella.

Uso:

Per eseguire la sbavatura, la smussatura o la rifinitura agevole e pulita di fori, diametri esterni, filettature e cave.

Lunghezza complessiva: 155 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-----------|
| Lunghezza complessiva | 155 mm |
| Tipo di prodotto | Sbavatore |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Testa di sbavatura per fori 90°, con stelo HSS con rivestimento TiN Ø Testa di sbavatura 10,4 mm | 838611 10,4 |
| Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 20 mm | 838610 20 |
| Lama per sbavatura per o-ring HSS | 838760 |
| Lama di pulizia per filettature interne HSS | 838710 |

| | |
|---|-------------|
| Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 6,3 mm | 838610 6,3 |
| Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 10,4 mm | 838610 10,4 |
| Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 3,2 mm | 838610 3,2 |
| Testa di sbavatura esterna in HSS per Ø 4–18 mm | 838660 |