

fetra[®]
...
...**Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7035 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 600l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919922 600
GTIN	4017976847030
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.

Bordo della conca superiore profilato due volte.

Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Testo didascalie:

Rubinetto di scarico

con filtro per separare i liquidi dai solidi.

Ribaltamento manuale del carrello.

In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Saldatura a tenuta di olio	sì
Portata	750 kg
Volume delle vasche	600 l
Lunghezza	1458 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	72 mm
Distanza sedi forche B	327 mm
Protezione contro il ribaltamento	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sedi forche Dim. A	194 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	194 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Sedi forche Dim. C	727 mm
Materiale ruota	TPE
Numero ruote	4
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Larghezza	855 mm
Altezza cassone	735 mm
Con sedi per forche	sì
Altezza	1099 mm
Lunghezza cassone	1321 mm
Ø Ruota	200 mm
Larghezza cassone	794 mm
Altezza dei punti di carico con ruote	843 mm
Sedi forche Dim. D	72 mm
Meccanismo ribaltabile	manuale
Paranco a fune	no
Peso	95 kg
Colore	grigio chiaro RAL 7035

Norma	EN 1757-3
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili