

## Cassone ribaltabile con sistema di scarico, verniciato, Volume del cassone: 600l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919950 600
GTIN	2050001937407
Classe articolo	94B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Contenitore ribaltabile **per materiali solidi** con baricentro vantaggioso del carico. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante una fune.

La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e di un telaio di base robusto con tasche d'inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e il rovesciamento involontari.

Dimensioni interne delle tasche d'inforcamento: AxD 200x80 mm.

#### Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

### Descrizione tecnica

Larghezza	1070 mm
Peso	131 kg
Altezza	835 mm
Volume delle vasche	600 l

Distanza sedi forche B	600 mm
Con paranco a fune	sì
Portata	1000 kg
Campo d'impiego	per materiali solidi
Protezione contro il ribaltamento	sì
Lunghezza	1260 mm
Altezza dei punti di carico	740 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

---

## Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli, poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg	919970 450
---	------------