

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19,5 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVVCR/L07
Angolo di regolazione $\kappa$	72,5 grado
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza della testina $L_1$	36 mm
Larghezza del collo $L_4$	12,9 mm
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200