


Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12,5 mm
Larghezza del collo L_4	7,5 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Codice ISO portautensile	A10H SVL CR/L07
Inserto adatto	VC.. 0702..
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Lunghezza della testina L_1	22 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Angolo di regolazione κ	95 grado
Misura inserto	7 mm
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia max. 200 cNm	659905 200
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX6	675155 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia massima 200 cNm	659956 200