

Garant
WNMG 080408, Tipo: HB730-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB730-1 Tipo: HB730-1
 Rompitrucioli: XUM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4,5 mm
 Avanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 35 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	UNI
Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Rompitrucioli	XUM
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB730-1
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura