

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Larghezza del collo L_4	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm

Codice ISO portautensile	A12K SVLCR/L07
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX6	675155 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia max. 200 cNm	659905 200
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia massima 200 cNm	659956 200