

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB730-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB730-1 Tipo: HB730-1
Rompitrucoli: XUM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,4 - 3,3 mm
Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 35 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB730-1
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Impiego principale	UNI
Profondità di taglio a_p	0,4 - 3,3 mm

Rompitrucioli	XUM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura