

**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216625 30
GTIN	4045197941244
Classe articolo	220

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Ø Smussatura massima $D_{max}$	42,3 mm
Sporgenza totale $L_1$	32 mm
Inserto adatto	SP..09T308
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Set di viti per inserti	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Codolo $D_s$ h6	20 mm
Ø D	30 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

**Accessori**

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0