

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVVCR/L07
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D _{min}	19,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Misura inserto	7 mm
Larghezza del collo L ₄	12,9 mm
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200