

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	A10H SVLCR/L07
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	7,5 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12,5 mm
Set di viti per inserti	269028 27

Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia max. 200 cNm	659905 200
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia massima 200 cNm	659956 200