

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Codice ISO portautensile	A10K SVJCR/L07
Spostamento centrale $L_3$	1,5 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Lunghezza della testina $L_1$	18 mm
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Larghezza del collo $L_4$	6,3 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	142 grado
Set di viti per inserti	269028 27
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200