


Garant**CNMG 120408, Tipo: HB730-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	XUM
Impiego principale	UNI
Tipo	HB730-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura