

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Codice ISO portautensile	A12L SVJCR/L07
Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Spostamento centrale L ₃	2 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Larghezza del collo L ₄	7,8 mm
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200