

Garant**VCGT 050102, Tipo: HB7025-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	SF
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 190 m/min
Tipo	HB7025-1
Codice ISO Inserto	VCGT 050102

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insero per tornitura