

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	19,5 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A16M SVLCR/L07
Angolo di regolazione κ	95 grado
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza della testina L_1	36 mm

Larghezza del collo L ₄	14,5 mm
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D ₅	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia max. 200 cNm	659905 200
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX6	675155 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia massima 200 cNm	659956 200