

Garant**VCGT 050102, Tipo: HB7125-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Tipo	HB7125-1
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 180 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	VF
Codice ISO Inserto	VCGT 050102

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insero per tornitura