

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	15 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7,5 mm
Codice ISO portautensile	A08F SVLCR/L05
Inserto adatto	VC.. 0501..
Misura inserto	5 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	9,2 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	5 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia max. 200 cNm	659905 200
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX5	675155 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia massima 200 cNm	659956 200