

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	1,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Codice ISO portautensile	A10K SVJCR/L07
Lunghezza della testina L_1	18 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Lunghezza complessiva L	125 mm
Larghezza del collo L_4	6,3 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Misura inserto	7 mm
Ø Codolo D_5	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200