

Garant**VCMT 070202, Tipo: HB7025-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Classe articolo	211

Descrizione

VCMT 070202 HB7025-1 Tipo: HB7025-1

Rompitrucoli: SF

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento f: 0,03 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 190 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7025-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 190 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	SF
Codice ISO Inserto	VCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura