

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Codice ISO portautensile	A12L SVJCR/L07
Spostamento centrale L_3	2 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	142 grado
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza complessiva L	140 mm
Larghezza del collo L_4	7,8 mm
Lunghezza della testina L_1	18 mm
Ø Codolo D_5	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200