

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Codice ISO portautensile	A12K SVVCR/L07
Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Larghezza del collo L_4	9 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200