

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	7,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Ø Preforatura minimo D _{min}	8 mm
Codice ISO portautensile	A08F SVJCR/L05
Lunghezza complessiva L	80 mm
Spostamento centrale L ₃	3 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Misura inserto	5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200