

**Garant****Telaio mobile per pallet, Piano di carico Larghezza×Profondità: 1200X800mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Classe articolo	91T

## Descrizione

**Esecuzione:**

Robusta struttura con 4 angolari di presa in acciaio per l'alloggiamento di pallet e gabbie in rete metallica. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) in gomma piena elastica, mozzi su cuscinetti a rulli.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di pallet di carico semplici e gabbie in rete metallica.

**Verniciatura:**

Argento **termoverniciato**.

## Descrizione tecnica

Larghezza	1275 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza del piano di carico	245 mm
Peso	36 kg
Ø Ruota	160 mm
Materiale ruota	Gomma piena elastica
Portata	1200 kg
Altezza	300 mm
Larghezza piano di carico	1210 mm

Profondità piano di carico	810 mm
Profondità	875 mm
Maniglia trasportabile	no
Tipo di prodotto	Telaio mobile per pallet