



Sbavatori per interni ed esterni di fori, Modello: 1



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 839650 1 |
| GTIN | 7290003240630 |
| Classe articolo | 83G |

Descrizione

Esecuzione:

Con il perno di pressione sull'estremità dello stelo si può regolare in modo **verticale** la lama di sbavatura per inserirla nel foro. Per la sbavatura è sufficiente ruotare di 180° in **entrambe le direzioni la lama**. La lama è intercambiabile. Il giraviti a esagono interno per la sostituzione della lama è contenuto nel gambo.

Uso:

Ideale per la sbavatura interna e esterna di fori in punti di difficile accesso.

Per fori di Ø: 3 - 5,5 mm

Per la massima profondità del foro t: 15 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Per la massima profondità del foro t | 15 mm |
| Per fori di Ø | 3 - 5,5 mm |
| Tipo di prodotto | Sbavatore |

Accessori

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Lama di ricambio con vite Modello 1 | 839660 1 |
|-------------------------------------|----------|