

**Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w: 32/3,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273000 32/3,1
GTIN	4045197941657
Classe articolo	22B

Descrizione**Uso:**

Solo unitamente all'inserto di troncatura n. art. 273010.

Per:

Portautensile n. art. 273896 – 273898 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave per la sostituzione dell'inserto.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3,1 mm
Altezza tagliente h ₅	32 mm
Per Ø pezzo max.	100 mm
Altezza h ₁	24,7 mm
Larghezza b ₂	2,4 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

