



**Set di portainseriti con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 25mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255130 25
GTIN	4045197941732
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Insero adatto	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Ricambi	259981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 3	259981 3
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 25/12 mm	251112 25/12
Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura inserto 25/15 mm	250610 25/15
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 25/16 mm	250018 25/16